


Miernik wagowy - Typ: KPZ STD-100



Opcja do KPZ 1, KPZ 2 i KPZ 2E-06-*



- Wstępne podawanie tary,
- Zliczanie sztuk,
- Korekta zera,
- Kontrola ciężaru zadanego,
- Podświetlony panel sterujący LCD,
- Pamięć dodawania,
- Podziałka dla wielu zakresów,
- dopuszczony do legalizacji 

Krótki opis: solidna obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS, przyjazna dla obsługującego, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło i wodoszczelnej. Duże przyciski obsługi. Podświetlenie wskazań diod LCD, 6 – pozycyjny, cyfry o wysokości 26 mm, temperatura pracy -10°C do 40°C. Zasilanie sieciowe: 230 V, Opcjonalnie możliwość zasilania akumulatorowego (Opcja).

Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zero, wstępne podawanie tary za pomocą funkcji klawisza kursora, do 100% tarowania za pomocą naciśnięcia guzika, wyjście danych możliwe przez złącze szeregowo (opcja), włącznie z pamięcią dodawania z numerowaniem kolejnym, możliwość sumowania liczby sztuk i ciężaru. Wskazania minusowe, zliczanie sztuk za pomocą liczby sztuk odniesienia do wyboru pomiędzy 10, 20, 50 i 100, podświetlenie panelu sterującego (3 warianty do wyboru), kontrola ilości/ciężaru zadanego/ kontrola wartości granicznej – HIGH – OK – LOW – (tzn. do swobodnego wyboru dwu wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu) górną i dolną wartość można programować za pomocą klawiatury, automatyczna funkcja testu samoczynnego, sygnalizacja usterek na panelu sterującym.

Panel sterujący LED dla: ustawienia zera, tarowania, stabilności, stanu naładowania, pamięci dodawania, wskazania LOW-Bat, ciężar zadany /wartość graniczna.

Opcje: Złącze RS 232, przenoszenie danych drogą radiową, wyjście danych (do wyboru różne formaty). Drukarka na papier z roli / drukarka etykiet. Punkty przełączania/ wyjście przekaźnika (High-OK-LOW). Wymienny akumulator.

Miernik wagowy - Typ: KPZ STD-100



Przycisk	Opis
ON/OFF	Za pomocą tego przycisku podaje się ciężar sztuk, liczbę sztuk, wartości graniczne lub ciężar tary.
	Za pomocą tego przycisku kasuje się podane wartości.
M+	1) Za pomocą tego przycisku sprowadza się wagę ponownie do 0,0. 2) Za pomocą tego przycisku wywołuje się funkcję podświetlenia tła
	Za pomocą tego przycisku można wytarować położony ciężar
	Za pomocą tego przycisku zatwierdza się podaną wartość jako liczbę sztuk
	Za pomocą tego przycisku zatwierdza się podaną wartość jako ciężar sztuk.
	Za pomocą tego przycisku zatwierdza się podaną wartość jako wartość graniczną, liczbę sztuk lub ciężar. Gdy wartość jest za wysoka, pojawia się/rozbrzmiewa sygnał ostrzegawczy.
PCS	Za pomocą tego przycisku wywołuje się ciężary sztuk zapisane do pamięci.
	Za pomocą tego przycisku wyświetloną liczbę sztuk i ciężar dodaje się do pamięci lub ściąga z niej.
	Za pomocą tego przycisku kasuje się pamięć dodawania.
	Za pomocą tego przycisku podaje się ciężar sztuk, liczbę sztuk, wartości graniczne lub ciężar tary.
	Za pomocą tego przycisku kasuje się podane wartości.
	1) Za pomocą tego przycisku sprowadza się wagę ponownie do 0,0. 2) Za pomocą tego przycisku wywołuje się funkcję podświetlenia tła
	Za pomocą tego przycisku można wytarować położony ciężar

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych .